

**Garant****Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 21mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614820 21
GTIN	4045197553249
Artikelklasse	61B

**Beskrivelse****Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse	21 mm
Ringhøjde h <sub>2</sub>	13 mm
Kæbebredde b	45,7 mm
Nøglelængde L	286 mm
Ring-ØD	42 mm
Kæbehøjde h <sub>1</sub>	9,6 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	15 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet

Produkttype

Skruenøgle