



## JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 13mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	614870 13
GTIN	4013288212597
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænkmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.

Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.

#### Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

### Teknisk beskrivelse

Ringhøjde h <sub>2</sub>	8,5 mm
Nøglelængde L	177 mm
Kæbebredde b	27,3 mm
Ring-ØD	25 mm
Nøglestørrelse	13 mm
Kæbehøjde h <sub>1</sub>	7 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Producentbetegnelse	6000 Joker
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	80
Vinkel til fornyet greb	4,5 grader

Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	matforkromet
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle

---

## Tilbehør

Adapter til skralderingsnøgle Type 2	614850 2
--------------------------------------	----------