

**Garant****Dobbelt skralderingnøgle, vinklet 15°, Nøglestørrelse: 8X9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614845 8X9
GTIN	4045197415875
Artikelklasse	61B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet, i begge ender med meget letgående, stabile ringskralder. Reverserbar til højre- og venstrespænding. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse <sub>1</sub>	8 mm
Hel længde L	128 mm
maks. ringhøjde h <sub>2</sub>	7,4 mm
maks. ringhøjde h <sub>1</sub>	7,4 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	9 mm
Maks. ring-Ø D2	21,5 mm
Maks. ring-Ø D1	18,2 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Antal tænder	5
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade

matforkromet

Produkttype

Skruenøgle