

**Garant****Dobbelt skralderingnøgle, vinklet 15°, Nøglestørrelse: 10X11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614845 10X11
GTIN	4045197415882
Artikelklasse	61B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet, i begge ender med meget letgående, stabile ringskralder. Reverserbar til højre- og venstrespænding. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. ring-Ø D2	23,1 mm
Maks. ring-Ø D1	21,5 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	10 mm
maks. ringhøjde h <sub>2</sub>	8,2 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	11 mm
maks. ringhøjde h <sub>1</sub>	7,6 mm
Hel længde L	150 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Antal tænder	5
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle

---

## Tilbehør

Adapter til skralderingsnøgle Type 1	614850 1
--------------------------------------	----------