



## JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 15mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	614870 15
GTIN	4013288212573
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænkmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.

Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.

#### Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

### Teknisk beskrivelse

Ringhøjde $h_2$	9,2 mm
Nøglestørrelse	15 mm
Kæbehøjde $h_1$	7,8 mm
Nøglelængde L	200 mm
Kæbebredde b	32,3 mm
Ring-ØD	28,5 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Producentbetegnelse	6000 Joker
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	80
Vinkel til fornyet greb	4,5 grader

Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	matforkromet
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle