

**Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614900 10
GTIN	4045197442048
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

maks. kæbehøjde h1	5,5 mm
Nøglestørrelse	10 mm
Nøglelængde L	170 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h _{2 maks.}	8 mm
Ringstilling	15 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

