

HOLEX**6-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642220 11
GTIN	4045197164445
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruerindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Norm:**DIN 3124****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642232; HOLEX: Nr. 642222).

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	16,6 mm
Nøglestørrelse	11 mm
Længde	38 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 3124

Drivprofil	6-kant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats