

**Garant****6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642325 11
GTIN	4045197497703
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Surface Drive**-nøgleåbningen giver sikkert pasfæste og høj effekt. Trykket rammer direkte på møtrikfladen, og skruer og sarte kanter skånes. Også mellemål i f.eks. tommer (A/F, BSF, BSW) samt slidte skruer kan spændes eller løsnes med Surface Drive.

**Norm:****DIN 3124****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse	11 mm
Egnet til tommer (amerikanske mål)	7/16 tommer
Egnet til tommer (amerikanske mål)	13/32 tommer
Længde	38 mm
Ø på udgangsside	16,6 mm

Drivfirkant	1/2 tommer
6-kantet topnøgleprofil	Surfacedrive
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats