

PUK®**„PUK“-sav med universalklinge (310) Justerbart greb****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	581200
GTIN	4010124300302
Artikelklasse	58Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Lille og håndterlig, god skæreydelse.

Med justerbart, naturlakeret træhåndtag. Kan spændes fast et hvilket som helst sted på bøjlen. Bøjle af massivt, forniklet firkantstål.

Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsav indendørs for metalbearbejdning.

Leveringsomfang:

Inklusive **universal-savklinge** til metal, aluminium, træ og kunststof. Klingelængde 150 mm.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	310 mm
Klingelængde	150 mm
Grebsposition, justerbar	ja
monteret savklinge	Universal-savklinge
Produkttype	Buesav

Tilbehør

Savklingesæt, 12 dele, „PUK“, træ (313)14 tænder/tomme

581260

Savklingesæt, 12 dele til „PUK“-sav, metal (312)32 tænder/
tomme

581250

Savklingesæt, 12 dele, „PUK“ Universal (310)25 tænder/
tomme

581270