

PUK®**Universalsav „PUK“ med universalklinge (310) Ergonomisk greb****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	581240
GTIN	4010124306304
Artikelklasse	58Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Lille og håndterlig, god skæreydelse.

Med fast, ergonomisk greb. Bøjle af sort pulverlakeret rundstål.

Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsav inden for metalbearbejdning.

Leveringsomfang:

Inklusive **universal-savklinge** til metal, aluminium, træ og kunststof. Klingelængde 150 mm.

Klingelængde: 150 mm

Samlet længde: 240 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	240 mm
Klingelængde	150 mm
Grebsposition, justerbar	nej
monteret savklinge	Universal-savklinge
Produkttype	Buesav

Tilbehør

Savklingesæt, 12 dele, „PUK“ Universal (310)25 tænder/ tomme	581270
Savklingesæt, 12 dele, „PUK“, metal (312)32 tænder/tomme	581250
Savklingesæt, 12 dele, „PUK“, træ (313)14 tænder/tomme	581260