



Dobbelte ringnøgler, sæt, dybt forkrøpede, Antal nøgler: 10ZOLL



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	615500 10ZOLL
GTIN	4018754081165
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel.

Ring med **AS-Drive**-profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet (beskyttet mod afskalning).

Leveringsomfang:

1 dobbelt ringnøgle nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950 af hver: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16 tomme

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	10
Nøglestørrelse, mål	tomme
Ringstilling	75 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel

Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)
Produkttype	Skruenøgle