

**Garant****Håndsavklinge, enkeltsidet Bimetal progressiv****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	582500
GTIN	4045197699183
Artikelklasse	51S

**Beskrivelse****Udførelse:**

**High-performance-savklinge** med optimal skæreydelse og standtid. I **bimetal** = tænder i HSS, hærdet, ryg i ultrafleksibelt fjederstål. **Kan ikke gå i stykker – sikkerhed på arbejdspladsen!** Af **bimetal** med **progressiv fortanding 32 – 24 – 18 tænder**. Let indsavning, er ikke ustabil ved tynde materialer (32 tænder), høj spåntagningsydelse i kraft af grov tanddeling (18 tænder), **kan anvendes universalt** med lang standtid og god økonomi.

M[]: 300×13×0,65 mm.

**Bemærk:**

Maskinsavklinger finder du under nr. 171000 / 171150.

Klingelængde: 300 mm

Tænder pr. tomme: 32 – 24 – 18

**Teknisk beskrivelse**

Tænder pr. tomme	32 – 24 – 18
Klingetykkelse	0,65 mm
Klingelængde	300 mm
Klingehøjde	13 mm
Produkttype	Buesavklinge