



Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøpede, Nøglestørrelse: 20X22mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	615000 20X22
GTIN	4018754021017
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel.

Ring med **AS-Drive**-profil.

Fordel:

AS-Drive-profil:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne.**
- **Skruerne skånes.**
- **Skruerne får en længere levetid.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj.**
- **Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 615600

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	300 mm
maks. ting-Ø D ₂ maks.	34 mm
Nøglestørrelse ₂	22 mm

Nøglestørrelse ₁	20 mm
maks. ring-Ø D ₁ maks.	31 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Produkttype	Skruenøgle