

Garant**6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 30mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 642325 30 |
| GTIN | 4045197497963 |
| Artikelklasse | 61A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruerindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Surface Drive-nøgleåbningen giver sikkert pasfæste og høj effekt. Trykket rammer direkte på møtrikfladen, og skruer og sarte kanter skånes. Også mellemål i f.eks. tommer (A/F, BSF, BSW) samt slidte skruer kan spændes eller løsnes med Surface Drive.

Norm:**DIN 3124****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Egnet til tommer (amerikanske mål) | 1.3/16 tommer |
| Længde | 44 mm |
| Ø på udgangsside | 39,8 mm |
| Nøglestørrelse | 30 mm |
| Drivfirkant | 1/2 tommer |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 6-kantet topnøgleprofil | Surfacedrive |
| Norm | DIN 3124 |
| Drivprofil | 6-kant-topnøgle Surface Drive |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | forkromet |
| Produkttype | Topnøgleindsats |