



Dobbelte ringnøgler, sæt, dybt forkrøppede, Antal nøgler: 13



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	615500 13
GTIN	4018754058464
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel.

Ring med **AS-Drive**-profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet (beskyttet mod afskalning).

Leveringsomfang:

1 dobbelt ringnøgle nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950 af hver: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	13
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	75 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)

Produkttype

Skruenøgle

TilbehørDobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
14X15 mm

615000 14X15

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
30X34 mm

615000 30X34

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
10X11 mm

615000 10X11

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
18X19 mm

615000 18X19

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 6X7
mm

615000 6X7

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
27X32 mm

615000 27X32

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
20X22 mm

615000 20X22

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
16X17 mm

615000 16X17

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
24X26 mm

615000 24X26

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 8X9
mm

615000 8X9

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
12X13 mm

615000 12X13

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
36X41 mm

615000 36X41

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
21X23 mm

615000 21X23