

**Ringgaffelnøglesæt, lang udførelse, Antal nøgler: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614910 11
GTIN	4045197461575
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkrømet.

Leveringsomfang:

1 ringgaffelnøgle nr. 614600 / 614200 / 614900 af hver: str. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	11
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 10 mm	614900 10
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 30 mm	614900 30
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 21 mm	614900 21
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 13 mm	614900 13

Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 16 mm	614900 16
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 27 mm	614900 27
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 22 mm	614900 22
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 19 mm	614900 19
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 17 mm	614900 17
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 24 mm	614900 24
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 18 mm	614900 18