

**Ringgaffelnøglesæt, lang udførelse, Antal nøgler: 14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614910 14
GTIN	4045197461582
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkrømet.

Leveringsomfang:

1 ringgaffelnøgle nr. 614600 / 614200 / 614900 af hver: Str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	14
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 24 mm	614900 24
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 17 mm	614900 17
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 12 mm	614900 12

Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 22 mm	614900 22
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 10 mm	614900 10
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 13 mm	614900 13
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 21 mm	614900 21
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 18 mm	614900 18
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 19 mm	614900 19
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 15 mm	614900 15
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 16 mm	614900 16
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 20 mm	614900 20
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 14 mm	614900 14
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 11 mm	614900 11