

**Garant****Trærundsavsklinge, vekselfortanding grov, Klinge-Ø D: 250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584015 250
GTIN	4045197220707
Artikelklasse	51S

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Forsynet med hårdmetal**, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

**Anvendelse:**

Til rundsave, pladesave, pendulsave samt kap- og geringssave.

Model LWZ til længde- og tværgående snit i alle **typer naturtræ og træplader**.

**Bemærk:**

**Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.**

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø	30 mm
Antal tænder	24
Klinge-Ø D	250 mm
Skærebredde B	3,2 mm
Medbringerhuller, antal/Ø/delekreds	2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm

Produkttype

Rundsavklinge