

Garant**Trærundsavsklinge, vekselfortanding grov, Klinge-Ø D: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584015 300
GTIN	4045197220714
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Til rundsave, pladesave, pendulsave samt kap- og geringssave.

Model LWZ til længde- og tværgående snit i alle **typer naturtræ og træplader**.

Bemærk:

Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	30 mm
Antal tænder	28
Klinge-Ø D	300 mm
Skærebredde B	3,2 mm
Medbringerhuller, antal/Ø/delekreds	2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm

Produkttype

Rundsavklinge