



12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 32mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	642500 32
GTIN	4018754005727
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade. Dobbelt sekskant med **AS-drive**-profil.

Norm:

DIN 3124-L

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 642529

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	42,4 mm
Længde	83 mm
Nøglestørrelse	32 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	ASME B 107.5M

Norm	DIN EN 3709
Norm	DIN EN 3710
Norm	ISO 2725-1
Norm	DIN 3124
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet
med AS-Drive-profil	ja
Produkttype	Topnøgleindsats