

Garant**Trærundsavsklinge, vekselfortanding fin, Klinge-Ø D: 250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584055 250
GTIN	4045197220820
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Til rundsave, pladesave, pendulsave samt kap- og geringssave.

Model KW til **plader, ædelfineret og tosidet med kunststofbelægning samt overfladebehandlede emner** med store krav til skæreresultatet.

Bemærk:

Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder	60
Borings-Ø	30 mm
Klinge-Ø D	250 mm
Skærebredde B	3,2 mm

Medbringerhuller, antal/Ø/delekreds	2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm
Produkttype	Rundsavklinge