

Garant**Rundsavsklinge, PKD-bestykket universal, Klinge-Ø D: 300mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 584150 300 |
| GTIN | 4045197435378 |
| Artikelklasse | 51S |

Beskrivelse**Udførelse:**

Universalsavklinger forsynet med polykrystallinske diamanter med bred omdrejningstalområde, **altid skarpe** (skal ikke efterslibes).

Anvendelse:

Til rundsav, pladesav, pendulsav og kap-/geringsav. Særligt velegnet til meget abrasive materialer (fiberforstærkede kunststoffer, corian, eternit).

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------|----------------|
| Klinge-Ø D | 300 mm |
| Borings-Ø | 30 mm |
| Antal tænder | 48 |
| Skærebredde B | 2,2 mm |
| Produkttype | Rundsavsklinge |

