

**Garant****Rundsavsklinge, metal, vekselfortanding med affasning universal, Klinge-Ø D: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584095 160
GTIN	4045197220929
Artikelklasse	51S

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Forsynet med hårdmetal**, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning. **Med holderborings-Ø 20 mm.**

**Anvendelse:**

Til rundsav, pladesav, pendulsav samt kap- og geringsav.

**Universal**-rundsavsklinge til savning af **forskellige emner** som for eksempel **flad- og vinkeljern**, aluminium og andre jernfrie metaller. Flade tænder med affasning op til Ø 250 mm, veksel-tænder med affasning fra Ø 300 mm.

**Bemærk:**

**Yderligere rundsavsklinger finder du under gruppe 17.**

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø	20 mm
Klinge-Ø D	160 mm
Antal tænder	42

Skærebredde B	2 mm
Medbringerhuller, antal/Ø/delekreds	2/6/32 mm
Produkttype	Rundsavklinge