

Garant**Stiksavsklingesæt, 25 dele, Betegnelse: T118AF****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	588410 T118AF
GTIN	4045197158208
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Stiksavklinger **til metal**. Holder til skaft med en enkelt knast. **Progressiv fortanding** kombinerer let forsavning (vibrerer ikke ved tynde plader) og høj spåntagningsydelse.

Bimetal-savklinge med lang levetid specielt ved hulplader.

Leveringsomfang:

25 dele

Teknisk beskrivelse

Savklingemateriale	BiM
Pladetykkelse (hulplade)	1-3 mm
Egnet til	_T118AF
Tanddeling	1,1 – 1,5 mm
Klingelængde	92 mm
Skæretype	Lige snit, fint
Antal klinger	25
optimeret til materiale	Stål
Betegnelse	T118AF
Produktnavnsegenskab	25 dele
Produkttype	Stiksavklinge

