

Garant**Stiksavsklingesæt, Betegnelse: T118AF****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	588400 T118AF
GTIN	4045197636744
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Stiksavklinger **til metal**. Holder til skaft med en enkelt knast. **Progressiv fortanding** kombinerer let forsavning (vibrerer ikke ved tynde plader) og høj spåntagningsydelse.

Bimetal-savklinge med lang levetid specielt ved hulplader.

Leveringsomfang:

5 dele

Teknisk beskrivelse

Pladetykkelse (hulplade)	1-3 mm
Antal klinger	5
Klingelængde	92 mm
Tanddeling	1,1 – 1,5 mm
Savklingemateriale	BiM
Skæretype	Lige snit, fint
Egnet til	_T118AF
optimeret til materiale	Stål
Betegnelse	T118AF
Produkttype	Stiksavklinge

