

**Garant****Trærundsavsklinge, vekselfortanding universal, Klinge-Ø D: 190mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584075 190
GTIN	4045197220868
Artikelklasse	51S

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Forsynet med hårdmetal**, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

**Anvendelse:**

Til rundsage, pladesage, pendulsage samt kap- og geringsssage.

**Universal**-rundsavklinge med lang standtid, støjsvag, **til sømbesat træ**. Til **alle typer træ** og problematiske emner inden for byggesektoren, også aluminiumprofiler.

**Bemærk:**

**Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.**

**Teknisk beskrivelse**

Klinge-Ø D	190 mm
Antal tænder	30
Borings-Ø	30 mm
Skærebredde B	2,8 mm

Medbringerhuller, antal/Ø/delekreds	2/7/42 mm
Produkttype	Rundsavklinge