

Garant**Trærundsavsklinge, vekselfortanding universal, Klinge-Ø D: 210mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584075 210
GTIN	4045197220875
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Til rundsage, pladesage, pendulsage samt kap- og geringsssage.

Universal-rundsavsklinge med lang standtid, støjsvag, **til sømbesat træ**. Til **alle typer træ** og problematiske emner inden for byggesektoren, også aluminiumprofiler.

Bemærk:

Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Klinge-Ø D	210 mm
Antal tænder	34
Borings-Ø	30 mm
Skærebredde B	2,8 mm

Produkttype

Rundsavklinge