


**Dobbeltfløjddør akryl/blik bredde 2200 mm, Højde: 2200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	994114 2200
GTIN	4260214933815
Artikelklasse	99T

**Beskrivelse****Udførelse:**

Variabelt og alsidigt anvendeligt system til virksomhed og lager, til hurtig egen opstilling af afspærringer, magasinsider og rumdelere. Efter modulprincippet kan de enkelte elementer kombineres efter dine individuelle ønsker. Fladgittermaskestørrelse 40×40×3,8 mm indfattet i 30 mm rammeprofil, opfylder de højeste krav til kvalitet og transparens. Fås også i stålplade og akrylglas.

**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale (kun ved nr. 994130).

**Lakering:**

Frit valg **lysegrå RAL 7035 (standardfarve)**, signalblå RAL 5005, ultramarineblå RAL 5002, brillantblå RAL 5007, enzianblå RAL 5010, lyseblå RAL 5012, turkisblå RAL 5018, støvgrå RAL 7037 **pulverlakeret**.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	2200 mm
Højde	2200 mm
Produkttype	Gitterdør

