

Garant**Trærundsavsklinge, vekselfortanding universal, Klinge-Ø D: 230mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584075 230
GTIN	4045197220882
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Til rundsawe, pladesawe, pendulsawe samt kap- og geringsawe.

Universal-rundsavklinge med lang standtid, støjsvag, **til sømbesat træ**. Til **alle typer træ** og problematiske emner inden for byggesektoren, også aluminiumprofiler.

Bemærk:

Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Klinge-Ø D	230 mm
Borings-Ø	30 mm
Antal tænder	34
Skærebredde B	2,8 mm

Medbringerhuller, antal/Ø/delekreds	2/7/42 og 2/10/154 mm
Produkttype	Rundsavklinge