

**Garant****Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 17X19 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615700 17X19
GTIN	4045197160713
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, handy profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ringe med **AS-Drive**-profil.

**Fordel:**

**AS-Drive**-profil:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne.**
- **Skruerne skånes.**
- **Skruerne får en længere levetid.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj.**
- **Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkrømet.

**Bemærk:**

**AS-Drive** – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Alle dybforkrøppede dobbelte ringnøgler fra GARANT og STAHLWILLE er forsynet med denne profil og kan kendes på **AS-Drive**-symbolet.

Nøglelængde L: 270 mm

maks. ring-Ø D<sub>1</sub> maks.: 28 mm

maks. ting-Ø D<sub>2</sub> maks.: 29 mm

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse <sub>2</sub>	19 mm
-----------------------------	-------

Nøglelængde L	270 mm
maks. ring-Ø D <sub>1</sub> maks.	28 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	17 mm
maks. ting-Ø D <sub>2</sub> maks.	29 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Produkttype	Skruenøgle