

**MARKAL****Dybhulsmarkør, Type: 096260****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085012 096260
GTIN	3660447110228
Artikelklasse	08W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dybhulsmarkør med tynd, **ekstra lang spids (45 mm) til vanskeligt tilgængelige steder**. Spids, hus og holdeclip er af metal og derfor meget robuste. **Integreret minespidser** sikrer en konstant og præcis linjeføring. Mine er nem at udskifte.

**Udførelse reklametekst:**

Dybhulsmarkør med tynd, **ekstra lang spids (45 mm) til vanskeligt tilgængelige steder**. Spids, hus og holdeclip er af metal og derfor meget robuste. **Integreret minespidser** sikrer en konstant og præcis linjeføring. Mine er nem at udskifte.

**Anvendelse:**

Til markering af dybtliggende overflader og i fastgørelshuller. Egnede til stål, jern, sten, fliser, keramik, glas og kunststof.

**Leveringsomfang:**

Dybhulsmarkør Trades-Marker-Dry inklusive 1 stk. grafitstift.

**Teknisk beskrivelse**

Skrivefarve	Grafit
Produkttype	Grafitstift

**Tilbehør**

Reserveminer 6 dele, Ø 2,8 mm Type 096263	085013 096263
Reserveminer 6 dele, Ø 2,8 mm Type 096266	085013 096266

Reserveminer 6 dele, Ø 2,8 mm Type 096262	085013 096262
Reserveminer 6 dele, Ø 2,8 mm Type 096265	085013 096265