

ARIANA**Højtryksdyse 1/8 tomme AG, Rørlængde: 31mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 084435 31 |
| GTIN | 4037728217331 |
| Artikelklasse | 08J |

Beskrivelse**Udførelse:**

Højtryksdyse til op til 90 bar Højtryksskøling samt drejeområde fra 70° til 110°. Hus af kunststofgranulat i høj kvalitet.

- **Til pladsbesparende indbygning i eksisterende slangesystem.**
- **Dyse kan drejes 360°.**
- **Der fås forskellige rørlængder.**

Anvendelse:

Til efterfølgende indbygning i det eksisterende system. Hurtig bearbejdning ved spåntagning med høje omdrejningstal vha. højtryksskøling.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------|------------|
| Rørlængde | 31 mm |
| Indvendig Ø, dyse | 2 mm |
| Tilslutningsgevind | 1/8 tommer |
| Produkttype | Kølesystem |

