

Ansell**Kemikaliebeskyttende handsker, par AlphaTec® 58-128, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094749 10
GTIN	10076490464421
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

Beskyttelseshandsker i kategori III.

AlphaTec® 58-128. Lette kemikaliebeskyttende handsker med god fingerbevægelighed. Barrieren af et tyndt nitrillag beskytter hænderne godt mod kontakt med flydende irriterende stoffer.

Ansell Grip Technology™ giver et præcist greb på olierede eller våde smådele.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	10
Serie	AlphaTec®
Handsketype	Kemikaliebeskyttelseshandsker
Beskyttelseskategori	Kategori III
Indhold	12
Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering

Handskeegenskab	latexfri
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Beskyttelsesklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Type A (JKLOPT)
Kemikaliebestandighed	JKLOPT
EN 388	2121A
Materiale	Nitril
Bæremateriale	Nitril
AQL	0,65
Anvendelsesområde	Allround
Længde	320 mm
Tykkelse	0,175 mm
Farve	sort / grøn
Anvendelse	flergangsbrug
Vægt	25,8 g
Skærebeskyttelsesklasse	A
Belægning	Nitril
Produkttype	Kemikaliebeskyttelsehandsker