



## Stiksavsklingesæt, Betegnelse: T123X



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	588500 T123X
GTIN	3165140128056
Artikelklasse	54B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stiksavklinger **til metal**. Holder til skaft med en enkelt knast. **Progressiv fortanding** kombinerer let forsavning (vibrerer ikke ved tynde plader) og høj spåntagningsydelse.

#### Leveringsomfang:

5 dele

### Teknisk beskrivelse

Tanddeling	1,2–2,6 mm
Skæretype	Lige snit, fint
Metalprofil (lukket)	< 30 mm
Klingelængde	100 mm
Savklingemateriale	HSS
Pladetykkelse (massiv plade)	1,5-10 mm
Antal klinger	5
Egnet til	_T123X
optimeret til materiale	Stål
Betegnelse	T123X
Produkttype	Stiksavklinge

