



Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, forkromet, Nøglestørrelse: 20X22mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	615950 20X22
GTIN	4045197332219
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

maks. ting-Ø D ₂ maks.	34 mm
Nøglestørrelse ₂	22 mm
Nøglelængde L	318 mm
Nøglestørrelse ₁	20 mm
maks. ring-Ø D ₁ maks.	31 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

