

Mitutoyo**Mikrometerskrue Tommeafæsning, Måleområde: 0-1 tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420600 0-1
GTIN	4946368003559
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Måletromle forkromet blændefri.

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal. Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm. Med skralde. Med præcise, indgraverede og sorte delstreger og tal.

Leveringsomfang:

Fra str. 1-2 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Spindel-Ø	6,35 mm
Kalibrering	B1
Udførelse, måleflade	forsynet med hårdmetal
Måletromle-Ø	18 mm
Aflæsning	0,0001 tommer
Måleområde	0 - 1 tommer
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks.
måleområde 25 mm

022000 25

DAkkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål
Maks. måleområde 100 mm

022010 100