

Garant**Momentnøgle "Slipper" med skala, Maks. moment: 10Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657762 10
GTIN	4045197891624
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Den særlige udløsermekanisme med glidefunktion **forhindrer på sikker vis utilsigtet overspænding.**

Enarmet momentnøgle, **der kan indstilles via mikrometerskala**, med automatisk udløsning. Spærring mod utilsigtet indstilling på enden af grebet. Med integreret skraldefunktion.

Måleenheder: Nm.

Fordel:

Fin udløsermekanisme muliggør arbejde på svært tilgængelige steder.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen. Den særlige udløsermekanisme sikrer, at de indstillede momentværdier nås på pålidelig vis, men **ikke overskrides.**

Anvendelse:

Til mellemstore til større serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

±6% af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Teknisk beskrivelse

Momentområde	2 - 10 Nm
Display	analog
Drivfirkant	1/4 tommer
Skalainddeling 1 delstreg =	0,1 Nm
Tilspændingsretning	Højrespænding
Maks. moment	10 Nm
Vægt	235 g
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Norm	DIN EN ISO 6789
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Samlet længde L	204 mm
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	140 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Målemetode	Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	135 mm
Feedback	udløsning
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Knækfunktion	nej

Slipperfunktion	ja
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400