

**Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 8X10mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 615900 8X10   |
| GTIN                | 4045197385352 |
| Artikelklasse       | 62A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

**Teknisk beskrivelse**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Nøglestørrelse <sub>1</sub>       | 8 mm       |
| maks. ring-Ø D <sub>1</sub> maks. | 14 mm      |
| Nøglelængde L                     | 182 mm     |
| Nøglestørrelse <sub>2</sub>       | 10 mm      |
| maks. ting-Ø D <sub>2</sub> maks. | 16 mm      |
| Nøglestørrelse, mål               | metrisk    |
| Overflade                         | fosfateret |
| Produktnavnsegenskab              | fosfateret |
| Produkttype                       | Skruenøgle |

