



Multitandsskruebit, kort, 1/2 tomme, Til skruer: M8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	642800 M8
GTIN	4018754006427
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til XZN-skruer.

Norm:

DIN 2324

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Teknisk beskrivelse

Længde	60 mm
Ø indgangsside	22,7 mm
Til skruer	M8
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Flertandet bit
Produkttype	Topnøgleindsats

