

**Multitandsskruebit, kort, 1/2 tomme, Til skruer: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642850 M12
GTIN	4045197562432
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videregiver drivenergi. Firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Norm:**DIN 2324****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 1/2 tomme

Ø indgangsside: 24 mm

Længde: 60 mm

Teknisk beskrivelse

Længde	60 mm
Til skruer	M12
Ø indgangsside	24 mm
Drivfirkant	1/2 tomme
Drivprofil	Flertandet bit
Produkttype	Topnøgleindsats

