

Garant**Momentnøgle "Slipper" uden skala, Maks. moment: 5Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657766 5
GTIN	4045197891631
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Den særlige udløsermekanisme med glidefunktion **forhindrer på sikker vis utilsigtet overspænding.**

Enarmet momentnøgle **uden skala.** Indstilling af nøglen via momentnøgletester.

Med integreret skralde

Fordel:

Fin udløsermekanisme muliggør arbejde på svært tilgængelige steder.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Den særlige udløsermekanisme sikrer, at de indstillede momentværdier nås på pålidelig vis, men **ikke overskrides.**

Anvendelse:

Til mellemstore til større serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

$\pm 6\%$ af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	5 Nm
Momentområde	1 - 5 Nm
Drivfirkant	1/4 tommer
Vægt	190 g
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Tilspændingsretning	Højrespænding
Målemetode	Moment
Feedback	udløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Samlet længde L	185 mm
Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	134 mm
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbf·in
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
DAkKS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
DAkKS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

Tilbehør

Elektronisk momentnøgletester"ProTest" Maks. moment 60 Nm	654460 60
Momenttestapparat til momentnøgler„Smarttjek" Maks. moment 10 Nm	654650 10