

**Garant****Momentnøgle "Slipper" uden skala, Maks. moment: 10Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657766 10
GTIN	4045197891648
Artikelklasse	61E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Den særlige udløsermekanisme med glidefunktion **forhindrer på sikker vis utilsigtet overspænding.**

Enarmet momentnøgle **uden skala.** Indstilling af nøglen via momentnøgletester.

Med integreret skralde

**Fordel:**

Fin udløsermekanisme muliggør arbejde på svært tilgængelige steder.

**Funktion:**

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Den særlige udløsermekanisme sikrer, at de indstillede momentværdier nås på pålidelig vis, men **ikke overskrides.**

**Anvendelse:**

Til mellemstore til større serier.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nøjagtighed:**

$\pm 6\%$  af den indstillede værdi.

**Anvendelsesdata:****Forklaring til tegningen og formlen:**

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

## Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±6 %
Maks. moment	10 Nm
Tilspændingsretning	Højrespænding
Vægt	190 g
Momentområde	2 - 10 Nm
Drivfirkant	1/4 tommer
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbf·in
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Målemetode	Moment
Armlængde uden indstiksværktøj [L <sub>1</sub> ]	134 mm
Samlet længde L	185 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Feedback	udløsning
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Produkttype	Momentnøgle

## Services

Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
DAkKS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
DAkKS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

---

## Tilbehør

Momenttestapparat til momentnøgler„Smarttjek“ Maks. moment 10 Nm	654650 10
Elektronisk momentnøgletester„ProTest“ Maks. moment 60 Nm	654460 60