

**Garant****Momentnøgle "Slipper" uden skala, Maks. moment: 125Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657766 125
GTIN	4045197891679
Artikelklasse	61E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Den særlige udløsermekanisme med glidefunktion **forhindrer på sikker vis utilsigtet overspænding.**

Enarmet momentnøgle **uden skala.** Indstilling af nøglen via momentnøgletester.

Med integreret skralde

**Fordel:**

Fin udløsermekanisme muliggør arbejde på svært tilgængelige steder.

**Funktion:**

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Den særlige udløsermekanisme sikrer, at de indstillede momentværdier nås på pålidelig vis, men **ikke overskrides.**

**Anvendelse:**

Til mellemstore til større serier.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nøjagtighed:**

$\pm 6\%$  af den indstillede værdi.

**Anvendelsesdata:****Forklaring til tegningen og formlen:**

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

## Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±6 %
Vægt	1360 g
Momentområde	40 - 125 Nm
Drivfirkant	1/2 tommer
Tilspændingsretning	Højrespænding
Maks. moment	125 Nm
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Feedback	udløsning
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Målemetode	Moment
Samlet længde L	460 mm
Armlængde uden indstiksværktøj [L <sub>1</sub> ]	378 mm
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Norm	DIN EN ISO 6789
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle

## Services

Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
DAkKS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
DAkKS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

---

## Tilbehør

Elektronisk momentnøgletester"ProTest" Maks. moment 400 Nm	654460 400
Elektronisk momentnøgletester"ProTest" Maks. moment 60 Nm	654460 60