

HOLEX**Dobbelt ringnøgler, sæt, dybt forkrøppede, fosfateret, Antal nøgler: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615910 8
GTIN	4045197385611
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

HOLEX – Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Leveringsomfang:

1 dobbelt ringnøgle nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950 af hver: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	8
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	75 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret

Produkttype

Skruenøgle

TilbehørDobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
18X21 mm

615900 18X21

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
12X13 mm

615900 12X13

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
10X11 mm

615900 10X11

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
14X15 mm

615900 14X15

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
16X17 mm

615900 16X17

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 8X9
mm

615900 8X9

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 6X7
mm

615900 6X7

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse
19X22 mm

615900 19X22