



## Digital XT indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 80-100mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428602 80-100
GTIN	5051102210526
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Indvendige 3-punkts mikrometerskruer** til bundhulsmålinger fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

#### Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 4 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.

USB-dongle nr. 498952.

Indstillingsringe nr. 484030.

Forlængere nr. 428510.

#### Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, returfeder nr. 428746.

### Teknisk beskrivelse

Valgbar aflæsning	0,01 / 0,001 mm
-------------------	-----------------

Mål a	0,5 mm
Måleområde	80 - 100 mm
Standardmåledybde	100 mm
Fejlgrænse	0,005 mm
Måledybde med forlænger	250 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Serie	HCT
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022500 100
DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

## Tilbehør

Reservemålehoved XT Måleområde 80-100 mm	428605 80-100
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 90 mm	484030 90
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 5/150	428510 5/150
Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type	498952
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Målebakkesæt 3 dele Måleområde 80-100 mm	428745 80-100
Returfjedersæt 3 dele Måleområde 80-100 mm	428746 80-100