



## Digital XT indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 20-25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428602 20-25
GTIN	5051102210137
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Indvendige 3-punkts mikrometerskruer** til bundhulsmålinger fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

#### Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 4 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.

USB-dongle nr. 498952.

Indstillingsringe nr. 484030.

Forlængere nr. 428510.

#### Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, returfjeder nr. 428746.

### Teknisk beskrivelse

Måledybde med forlænger	216 mm
Måleområde	20 - 25 mm

Mål a	0,5 mm
Standardmåledybde	66 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Valgbar aflæsning	0,01 / 0,001 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Serie	HCT
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue  
Maks. måleområde 200 mm

022510 200

Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks.  
måleområde 50 mm

022500 50

## Tilbehør

Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm	484030 22
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 4/150	428510 4/150
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type	498952
Målebakkesæt3 dele Måleområde 20-25 mm	428745 20-25
Returfjedersæt3 dele Måleområde 20-25 mm	428746 20-25