



Digital XT indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 100-125mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428602 100-125
GTIN	5051102209872
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

Indvendige 3-punkts mikrometerskruer til bundhulsmålinger fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 4 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsenkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.

USB-dongle nr. 498952.

Indstillingsringe nr. 484030.

Forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, returfeder nr. 428746.

Teknisk beskrivelse

Mål a	0,5 mm
Måledybde med forlænger	265 mm
Standardmåledybde	115 mm
Måleområde	100 - 125 mm
Valgbar aflæsning	0,01 / 0,001 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Serie	HCT
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022500 200
DAkkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 5/150	428510 5/150
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Reservemålehoved XT Måleområde 100-125 mm	428605 100-125
Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type	498952
Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 110 mm	484030 110