



Sæt med indvendige XT-mikrometerskruer, Måleområde: 20-50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428652 20-50
GTIN	5051102209711
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

Indvendige 3-punkts mikrometerskruer til bundhulsmålinger fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 4 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale, indvendige mikrometerskruer nr. 428602 og kontrolringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.

USB-dongle nr. 498952.

Indstillingsringe nr. 484030.

Forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, returfjeder nr. 428746.

Teknisk beskrivelse

Antal indstillingsringe	2
Måleområde	20 - 50 mm
Antal målehoveder	3
Tolerancering-Ø	20 / 35 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Serie	HCT
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

Kalibrering Indvendige mikrometerskruer, sæt
Måleområde 20-50 mm

020550 20-50

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm	484030 22
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm	484030 40
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Digital XT indvendig mikrometerskrue Måleområde 35-50 mm	428602 35-50
Digital XT indvendig mikrometerskrue Måleområde 20-25 mm	428602 20-25
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Digital XT indvendig mikrometerskrue Måleområde 25-35 mm	428602 25-35
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 27 mm	484030 27
Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type	498952
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 4/150	428510 4/150
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Reservemålehoved XT Måleområde 35-50 mm	428605 35-50
Målebakkesæt3 dele Måleområde 20-25 mm	428745 20-25
Returfjedersæt3 dele Måleområde 20-25 mm	428746 20-25
Målebakkesæt3 dele Måleområde 25-35 mm	428745 25-35
Returfjedersæt3 dele Måleområde 25-35 mm	428746 25-35
Målebakkesæt3 dele Måleområde 35-50 mm	428745 35-50
Returfjedersæt3 dele Måleområde 35-50 mm	428746 35-50