



Sæt med indvendige XT-mikrometerskruer, Måleområde: 50-100mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 428652 50-100 |
| GTIN | 5051102209742 |
| Artikelklasse | 46B |

Beskrivelse

Udførelse:

Indvendige 3-punkts mikrometerskruer til bundhulsmålinger fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 4 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale, indvendige mikrometerskruer nr. 428602 og kontrolringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.

USB-dongle nr. 498952.

Indstillingsringe nr. 484030.

Forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, retur fjeder nr. 428746.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|------------------------------------|
| Antal målehoveder | 3 |
| Tolerancering-Ø | 65 / 80 mm |
| Antal indstillingsringe | 2 |
| Måleområde | 50 - 100 mm |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |
| Serie | HCT |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device) |
| Trådløs anvendelse | Producentsoftware |
| Trådløs anvendelse | HCT Mobile App |
| Norm | DIN 863 |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Interface | USB-interface |
| Interface | RS232C-interface |
| Interface | Bluetooth-port |
| Måleværktøj | digital |
| Emballage | Stabil boks |
| Kalibrering | S6 |
| Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |

Services

| | |
|--|---------------|
| Kalibrering Indvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 50-100 mm | 020550 50-100 |
|--|---------------|

Tilbehør

| | |
|--|--------------|
| Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 5/150 | 428510 5/150 |
|--|--------------|

| | |
|---|---------------|
| Digital XT indvendig mikrometerskrue Måleområde 65-80 mm | 428602 65-80 |
| Digital XT indvendig mikrometerskrue Måleområde 50-65 mm | 428602 50-65 |
| Tilslutningskabel Type R2 | 498948 R2 |
| Digital XT indvendig mikrometerskrue Måleområde 80-100 mm | 428602 80-100 |
| ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 60 mm | 484030 60 |
| Reservemålehoved XT Måleområde 65-80 mm | 428605 65-80 |
| ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 90 mm | 484030 90 |
| ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 75 mm | 484030 75 |
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type | 498952 |
| Reservemålehoved XT Måleområde 80-100 mm | 428605 80-100 |
| Tilslutningskabel Type USB2 | 498948 USB2 |
| Reservemålehoved XT Måleområde 50-65 mm | 428605 50-65 |
| Målebakkesæt3 dele Måleområde 50-65 mm | 428745 50-65 |
| Returfjedersæt3 dele Måleområde 50-65 mm | 428746 50-65 |
| Målebakkesæt3 dele Måleområde 65-80 mm | 428745 65-80 |
| Returfjedersæt3 dele Måleområde 65-80 mm | 428746 65-80 |
| Målebakkesæt3 dele Måleområde 80-100 mm | 428745 80-100 |
| Returfjedersæt3 dele Måleområde 80-100 mm | 428746 80-100 |