



## Sæt med indvendige XT-mikrometerskruer, Måleområde: 100-200mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428652 100-200
GTIN	5051102209834
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Indvendige 3-punkts mikrometerskruer** til bundhulsmålinger fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

#### Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 4 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Digitale, indvendige mikrometerskruer nr. 428602 og kontrolringe med UKAS-testrapport.

#### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.

USB-dongle nr. 498952.

Indstillingsringe nr. 484030.

Forlængere nr. 428510.

#### Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, retur fjeder nr. 428746.

## Teknisk beskrivelse

Antal indstillingsringe	2
Måleområde	100 - 200 mm
Tolerancering-Ø	125 / 175 mm
Antal målehoveder	4
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Serie	HCT
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

Kalibrering Indvendige mikrometerskruer, sæt  
Måleområde 100-200 mm

020550 100-200

## Tilbehør

Reservemålehoved XT Måleområde 100-125 mm	428605 100-125
Reservemålehoved XT Måleområde 150-175 mm	428605 150-175
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 190 mm	484030 190
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Forlænger til indvendige mikrometerskrue Type 5/150	428510 5/150
Reservemålehoved XT Måleområde 175-200 mm	428605 175-200
Digital XT indvendig mikrometerskrue Måleområde 125-150 mm	428602 125-150
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type	498952
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 160 mm	484030 160
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 110 mm	484030 110
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 130 mm	484030 130
Digital XT indvendig mikrometerskrue Måleområde 100-125 mm	428602 100-125